

HOLEX®**Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 50-75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Wrzeczono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglnikami spiekanymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

w dostawie::

Wraz z pierścieniem nastawczym do regulacji.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B4

Kalibracja: M3

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 14 µm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	50 - 75 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	14 µm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B4
Kalibracja	M3

Usługi

Kalibracja mikrometrów do pomiarów wewnętrznych maks. zakres pomiarowy 75 mm	012700 75
Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 100 mm	018430 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm	019660 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 60 mm	484030 60