

**Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 75-100mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 426800 75-100 |
| GTIN             | 4045197204158 |
| Klasa artykułu   | 42B           |

**Opis****Wykonanie:**

Wrzeczono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglnikami spiekanyymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

**w dostawie::**

Wraz z pierścieniem nastawczym do regulacji.

**Opis techniczny**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ø bębena pomiarowego         | 18 mm            |
| zakres pomiarowy             | 75 - 100 mm      |
| odczyt                       | 0,01 mm          |
| granica błędu                | 16 µm            |
| Norma                        | Norma zakładowa  |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm          |
| Technika pomiarowa           | analogowy        |
| Opakowanie                   | sztywny pojemnik |
| Kalibracja                   | B4               |
| Kalibracja                   | L7               |

Rodzaj produktu

Mikrometr do pomiarów  
wewnętrznych

---

**Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/426800-75-100>

---