

Mitutoyo**Głębokościomierze mikrometryczne, zakres pomiarowy: 0-100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	425200 0-100
GTIN	4946368016382
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

W celu osiągnięcia różnych głębokości pomiaru wymienia się stopniowane co 25 mm iglice pomiarowe. Wrzeczono hartowane na wskroś i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej, z docieranymi powierzchniami pomiarowymi. Śruba pomiarowa chromowana na matowo. Bębenek pomiarowy z wyraźnie wygrawerowaną skalą, kreski pomiarowe i cyfry czarne. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

w dostawie::

Wraz z iglicami pomiarowymi.

Opis techniczny

długość mostka	100 mm
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
liczba iglic pomiarowych	4
Ø bębena pomiarowego	18 mm
Ø iglicy pomiarowej	4 mm

odczyt	0,01 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S15
Rodzaj produktu	Głębokościomierze mikrometryczne

Usługi

Kalibracja zestawów głębościomierzy mikrometrycznych zakres pomiarowy 0-100 mm	020780 0-100
---	--------------