



Głowice mikrometryczne, zakres pomiaru (odcinek pomiaru): 0-6,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Klasa artykułu	42B

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono hartowane w całości i bębenek chromowany bezodblaskowo **Wrzeciono obrotowe**, powierzchnie stykowe bez węglików, bez zapadki, **wersja bardzo krótka, końcówka wypukła**.

Zastosowanie:

Do zamontowania w maszynach, aparatach, przyrządach, urządzeniach pomiarowych itp. jako nastawne ograniczniki stołu pomiarowego.

Opis techniczny

promień powierzchni przyłożenia	2,5 mm
Ø wrzeciona	3,5 mm
zakres pomiaru (odcinek pomiaru)	0 - 6,5 mm
Ø trzpienia mocującego	6 mm
długość całkowita	37 mm
długość trzpienia mocującego	6 mm
Ø bębena pomiarowego	9 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,002 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	B3
Rodzaj produktu	Główce mikrometryczne

Usługi

Kalibracja głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 25 mm	022280 25
Kalibracja DAkkS głowic mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	022290 50