

Mitutoyo**Mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 5-30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wrzeczono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglnikami spiekanyymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030.

norma: Norma zakładowa

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B4

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 5 μm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	18 mm
zakres pomiarowy	5 - 30 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	5 μm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B4

Usługi

Kalibracja mikrometrów do pomiarów wewnętrznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012700 50
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm	484030 10
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 20 mm	484030 20
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 30 mm	484030 30
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 12 mm	484030 12
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 3 mm	484030 3
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm	484030 22
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 19 mm	484030 19
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 16 mm	484030 16
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 24 mm	484030 24
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 28 mm	484030 28
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 26 mm	484030 26
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 6 mm	484030 6
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 25 mm	484030 25
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 13 mm	484030 13
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm	484030 15

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm	484030 14
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 17 mm	484030 17
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 4 mm	484030 4
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 5 mm	484030 5