

Garant**Imadła centrujące, szerokość szczęk A: 80 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	360130 80
GTIN	4045197642387
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

Imadła centrujące do różnych zastosowań:

- **bardzo niezawodne dzięki szczelnej obudowie**
- **wysoka precyzja, powtarzalność w zakresie 0,02 mm**
- **zmiennie ustawienie centralne $\pm 0,02$ mm**
- **przyjazne w obsłudze, szeroki program szczęk**
- **powierzchnie funkcyjne hartowane**
- **masywne wykonanie ze stali narzędziowej, powierzchnia zabezpieczona przez krótkotrwałe azotowanie.**

Zalety:

- **Elastyczne w zastosowaniu dzięki małej masie.**
- **Wielofunkcyjne zastosowanie.**

Szyna zaciskowa (80 mm ew. 120 mm), Konsole albo gniazda mocujące ($\varnothing 90$ dla wielk. 80 oraz $\varnothing 120$ ew. 138 dla wielk. 120: przygotowany otwór do mocowania).

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do obróbki w 5 płaszczyznach, doskonale do mocowania części surowej. Bardzo wielostronne zastosowanie: systemy paletyzacji, automatyzacji, zaciskanie wielokrotne poprzez np. szyny mocujące, mocowanie pojedyncze poprzez konsole albo bezpośrednio do maszyny.

w dostawie:

W komplecie klucz nasadowy nr 642700 E12.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, patrz nr 360135 do 360148.

Konsola; nr 360152 lub 360154, blacha centrująca / adaptacyjna nr 360132, konieczna do mocowania imadła centrującego na gniazdach mocujących (lista części zamiennych), sworzeń mocujący 360131 (dla 360130).

maks. siła mocująca do: 17 kN

moment obrotowy: 40 Nm

masa: 2,5 kg

skok: 22 mm

szerokość szczęk A: 80 mm

długość: 114 mm

Opis techniczny

długość	114 mm
masa	2,5 kg
skok	22 mm
moment obrotowy	40 Nm
wysokość	51,4 mm
szerokość szczęk A	80 mm
maks. siła mocująca do	17 kN
szerokość	80 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęki pryzmatyczne – para dla typu 80	360148 80
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 80	360135 80
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 80	360136 80
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 80	360138 80
Szczęki podstawowe, miękkie, para dla typu 80	360146 80
Blacha centrująca / adaptacyjna Typ T2	360132 T2

Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 80	360141 80
Sworznie moc. do imadeł centrujących Typ 14M12/90	360131 14M12/90
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 80	360140 80
Sworznie moc. do imadeł centrujących Typ 18M12/120	360131 18M12/120
Konsola do imadła centrującego dla typu 80	360152 80
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 80	360142 80
Sworznie moc. do imadeł centrujących Typ 18M12/138	360131 18M12/138
Szczęki powlekane węglkami spiekanyymi (HM), para dla typu 80	360137 80
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 80	360143 80
Szczęki podstawowe, miękkie, para dla typu 80	360145 80
Blacha centrująca / adaptacyjna Typ T1	360132 T1