

Mitutoyo**Głębokościomierze mikrometryczne, zakres pomiarowy: 0-150 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 425200 0-150 |
| GTIN | 4946368016399 |
| Klasa artykułu | 44A |

Opis**Wykonanie:**

W celu osiągnięcia różnych głębokości pomiaru wymienia się stopniowane co 25 mm iglice pomiarowe. Wrzeczono hartowane na wskroś i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej, z docieranymi powierzchniami pomiarowymi. Śruba pomiarowa chromowana na matowo. Bębenek pomiarowy z wyraźnie wygrawerowaną skalą, kreski pomiarowe i cyfry czarne. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

w dostawie::

Wraz z iglicami pomiarowymi.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S15

odczyt: 0,01 mm

Ø iglicy pomiarowej: 4 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

długość mostka: 100 mm

liczba iglic pomiarowych: 6

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ø iglicy pomiarowej | 4 mm |
| długość mostka | 100 mm |
| liczba iglic pomiarowych | 6 |
| Ø bębena pomiarowego | 18 mm |
| zakres pomiarowy | 0 - 150 mm |
| odczyt | 0,01 mm |
| norma | DIN 863 |
| podziałka bębena pomiarowego | 1/50 mm |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Kalibracja | S15 |

Usługi

| | |
|---|--------------|
| Kalibracja zestawów głębokościomierzy mikrometrycznych zakres pomiarowy 0-150 mm | 011080 0-150 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |