

Garant**Imadła centrujące, szerokość szczęk A: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360130 120
GTIN	4045197680891
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Imadła centrujące do różnych zastosowań:

- **bardzo niezawodne dzięki szczelnej obudowie**
- **wysoka precyzja, powtarzalność w zakresie 0,02 mm**
- **zmiennie ustawienie centralne $\pm 0,02$ mm**
- **przyjazne w obsłudze, szeroki program szczęk**
- **powierzchnie funkcyjne hartowane**
- **masywne wykonanie ze stali narzędziowej, powierzchnia zabezpieczona przez krótkotrwałe azotowanie.**

Zalety:

- **Elastyczne w zastosowaniu dzięki małej masie.**
- **Wielofunkcyjne zastosowanie.**

Szyna zaciskowa (80 mm ew. 120 mm), Konsole albo gniazda mocujące ($\varnothing 90$ dla wielk. 80 oraz $\varnothing 120$ ew. 138 dla wielk. 120: przygotowany otwór do mocowania).

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do obróbki w 5 płaszczyznach, doskonałe do mocowania części surowej. Bardzo wielostronne zastosowanie: systemy paletyzacji, automatyzacji, zaciskanie wielokrotne poprzez np. szyny mocujące, mocowanie pojedyncze poprzez konsole albo bezpośrednio do maszyny.

w dostawie:

W komplecie klucz nasadowy nr 642700 E12.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących, patrz nr 360135 do 360148.

Konsola; nr 360152 lub 360154, blacha centrująca / adaptacyjna nr 360132, konieczna do mocowania imadła centrującego na gniazdach mocujących (lista części zamiennych), sworzeń mocujący 360131 (dla 360130).

maks. siła mocująca do: 25,5 kN

moment obrotowy: 60 Nm

masa: 5,1 kg

skok: 25 mm

szerokość szczęk A: 120 mm

długość: 130 mm

Opis techniczny

masa	5,1 kg
moment obrotowy	60 Nm
maks. siła mocująca do	25,5 kN
szerokość	120 mm
długość	130 mm
szerokość szczęk A	120 mm
skok	25 mm
wysokość	51 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęki podstawowe, miękkie, para dla typu 120	360145 120
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 120	360141 120
Konsola do imadła centrującego dla typu 120	360152 120
Sworznie moc. do imadeł centrujących Typ 18M12/138	360131 18M12/138
Szczęki powlekane węglnikami spiekanymi (HM), para dla typu 120	360138 120
Szczęki pryzmatyczne – para dla typu 120	360148 120
Szczęki powlekane węglnikami spiekanymi (HM), para dla typu 120	360136 120

Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 120	360137 120
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 120	360143 120
Sworznie moc. do imadeł centrujących Typ 18M12/120	360131 18M12/120
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 120	360142 120
Para nasadzanych szczęk zaciskowych dla typu 120	360140 120
Sworznie moc. do imadeł centrujących Typ 14M12/90	360131 14M12/90
Szczęki powlekane węglnikami spiekanyymi (HM), para dla typu 120	360135 120
Blacha centrująca / adaptacyjna Typ T2	360132 T2
Blacha centrująca / adaptacyjna Typ T1	360132 T1
Szczęki podstawowe, miękkie, para dla typu 120	360146 120