

**Nakrętki wysokie, gwint: M18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375385 M18
GTIN	4020772082420
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

Norma:**DIN 6330 B****Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

długość całkowita: 27 mm

rozwartość klucza SW: 27 mm

szerokość e: 30,1 mm

Ø kołnierza: 34 mm

wysokość kołnierza: 5 mm

Opis techniczny

wysokość kołnierza	5 mm
szerokość e	30,1 mm

gwint	M18
Ø kołnierza	34 mm
długość całkowita	27 mm
rozwartość klucza SW	27 mm
typ	6330B