

**Nakrętki wysokie, gwint: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375385 M20
GTIN	4020772082437
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

**nakrętka wysoka** (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

**Norma:****DIN 6330 B****Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

długość całkowita: 30 mm

rozwartość klucza SW: 30 mm

szerokość e: 33,5 mm

Ø kołnierza: 37 mm

wysokość kołnierza: 6 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza SW	30 mm
szerokość e	33,5 mm

Ø kołnierza	37 mm
wysokość kołnierza	6 mm
długość całkowita	30 mm
gwint	M20
typ	6330B