



Zestawy elementów do mocowania, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 14/M12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375410 14/M12
GTIN	4020772083892
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- wszystkie części ze stali ulepszonej cieplnie
- śruby teowe ulepszone cieplnie, gwint walcowany.

Zastosowanie:

Zwłaszcza **do produkcji, wytwarzania narzędzi**
i dla **instytucji szkoleniowych.**

Zawartość:

Łapy dociskowe: 2 szt. / 14×100 mm;
2 szt. / 14×160 mm
Podkładki mocujące: 4 szt. / wielk. 2; 4 szt., wielk. 3
Śruby do rowków teowych: 2 szt./M12×14×50 mm;
4 szt./M12×14×80 mm;
4 szt./M12×14×125 mm
Śruby dwustronne: 2 szt., wielk. M12×100 mm
nakrętki wysokie: 6 szt., wielk. M12
Podkładki: 6 szt., wielk. M12
Nakrętki przedłużaczy: 2 szt., wielk. M12

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
gwint	12
typ	6532