



Zestawy elementów do mocowania, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 16/M14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375410 16/M14
GTIN	4020772083915
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- wszystkie części ze stali ulepszonej cieplnie
- śruby teowe ulepszone cieplnie, gwint walcowany.

Zastosowanie:

Zwłaszcza **do produkcji, wytwarzania narzędzi**
i dla **instytucji szkoleniowych.**

Zawartość:

Łapy dociskowe: 2 szt. / 14×100 mm;
2 szt. / 14×160 mm
Klocki podporowe: 4 szt. / wielk. 2; 4 szt. / wielk. 3
Śruby teowe: 2 szt. /M14×16×63 mm;
4 szt./M14×16×100 mm;
4 szt./M14×16×160 mm
Śruby dwustronne: 2 szt., wielk. M14×100 mm;
2 szt., wielk. M14×160 mm
nakrętki wysokie: 6 szt., wielk. M14
Podkładki: 6 szt., wielk. M14
Nakrętki przedłużające: 2 szt., wielk. M14

Opis techniczny

gwint	14
wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
typ	6532