

**Zestawy śrub mocujących, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 10/M10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie elementy ulepszone cieplnie. Wytrzymałość 8.8 lub 10.
Dostarczane w solidnej, drewnianej kasecie z pokrywą.

w dostawie::

Śruby teowe DIN 787, 375300: 4 szt./63 mm;

4 szt./100 mm;

2 szt./40 mm

Śruby dwustronne nr 375380 DIN 6379: 4 szt./50 mm;

4 szt./80 mm;

4 szt./200 mm

nakrętki wysokie nr 375385 DIN 6330 B: 4 szt.

Nakrętki przedłużające nr 375395: 4 szt.

Podkładki nr 375340 DIN 6340: 4 szt.

Podkładki i panewki kuliste nr 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 szt.

Opis techniczny

wysokość kasety drewnianej	32 mm
wymiar nominalny rowka teowego	10 mm
szerokość kasety drewnianej	188 mm

gwint	M10
długość kasety drewnianej	254 mm
typ	6520
Rodzaj produktu	Śruby mocujące