

**Nakrętki z kołnierzem, gwint: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375390 M12
GTIN	4020772082109
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

(wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.

**Norma:**

**DIN 6331**

**Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**Opis techniczny**

gwint	M12
wysokość kołnierza	4 mm
rozwartość klucza SW	18 mm
długość całkowita	18 mm
szerokość e	20,03 mm
Ø kołnierza	25 mm

typ	6331
Rodzaj produktu	Nakrętka