



## Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376500 2
GTIN	4020772007751
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 20 mm

rozstaw otworów f: 27 mm

Ø otworu d: 5,5 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 23 mm

siła przyczepności P1: 800 N

siła przyczepności P2: 1200 N

### Opis techniczny

wysokość całkowita	139,5 mm
siła przyczepności P1	800 N
długość całkowita	78 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	23 mm
rozstaw otworów f	27 mm
rozstaw otworów e	20 mm
Ø otworu d	5,5 mm
śruba dociskowa	M6×35 mm
siła przyczepności P2	1200 N
typ	6800J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące