

**CNMG 120412, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Gatunek	PV720
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Łamacz wiórów	PG
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia