

**DNMG 150604, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PG
Gatunek	PV720
głębokość skrawania $a_p$	1 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia