

**TNMG 160408, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1 - 4,5 mm
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	PG
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Gatunek	PV720
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia