

**WN.G 080404, Gatunek: PV720**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	PV720
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a _p	1 - 3,8 mm
prędkość skrawania v _c zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	PG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia