




## Imadła NC, ze wspomaganie siły mocowania HD, Duo, Typ: 90



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	360600 90
GTIN	4250364400619
Klasa artykułu	34A

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo sztywna konstrukcja korpusu z żeliwa sferoidalnego, szlifowana powierzchnia górna i dolna. **Dokładność sparowania 0,02 mm.**

#### Funkcja:

Pierwszy element umieścić w **imadle I** i obracać korbką, aż do zaciśnięcia <BR/>ruchomej szczęki na elemencie, drugi element umieścić w **imadle II**<BR/>i obracać korbką dalej, aż do oporu.

#### Zastosowanie:

- **możliwość stosowania w pozycji poziomej;**
- **do mocowania 2 takich samych elementów, różnice wymiarów ( $\pm 3$  mm).**

#### w dostawie::

4 szczęki stopniowe, 1 korbka ręczna, 4 łapy mocujące i Quick Start Guide.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025.

#### wskazówka:

- **Długość całkowita L nie ulega zmianie (małe strefy kolizji).**
- **Wyposażenie zob. nr 360530; 360570 i nr 361400; 361440; 361660 – 361970.**
- **Mocować zawsze 2 detale!**
- **Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania w punkcie zerowym wymiar 200 mm.**

### Opis techniczny

zakres mocowania d	56 - 120 mm
wysokość szczęk $h_1$	34 mm

maks. siła mocująca do	28 kN
wysokość szczęk $h_2$	18 mm
zakres mocowania b	0 - 64 mm
typ	90
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Duo
długość korpusu a	400 mm
Długość całkowita L	482 mm
rowki ustalające	20H7 mm
masa	24 kg
wysokość korpusu c - 0,02	80 mm
Seria	Duo
Tolerancja rowka ustalającego	H7
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

## Akcesoria

Zderzaki trójwymiarowe typ 300	360430 300
Zderzak	360555
Szczęka stopniowaruhome dla typu 125	360468 125