


**SNMG 120404, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 520 m/min
Łamacz wiórów	PQ
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	PV720
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia