



## Średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 16-20 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 428500 16-20  |
| GTIN             | 2050001048127 |
| Klasa artykułu   | 46B           |

### Opis

#### Wykonanie:

**Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe.** Wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Mikrometry o bardzo wysokiej dokładności pomiaru. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM.

Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2  $\mu\text{m}$ .

#### Zastosowanie:

Otworki przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

#### Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,002 mm

granica błędu: 0,004 mm

wymiar a: 0,5 mm  
standardowa głębokość pomiaru: 66 mm

## Opis techniczny

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| głębokość pomiaru z przedłużką | 166 mm           |
| zakres pomiarowy               | 16 - 20 mm       |
| wymiar a                       | 0,5 mm           |
| standardowa głębokość pomiaru  | 66 mm            |
| granica błędu                  | 0,004 mm         |
| odczyt                         | 0,002 mm         |
| norma                          | DIN 863          |
| podziałka bębena pomiarowego   | 1/50 mm          |
| Technika pomiarowa             | analogowy        |
| Opakowanie                     | sztywny pojemnik |
| Kalibracja                     | B6               |

## Usługi

|  |            |
|--|------------|
| Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych<br>maks. zakres pomiarowy 20 mm | 012900 20  |
| Znakowanie opis laserowy   | 018940     |
| Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny<br>maks. zakres pomiarowy 200 mm    | 012910 200 |

## Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 3/100  | 428510 3/100 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm | 484030 18    |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 19 mm | 484030 19    |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 17 mm | 484030 17    |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 16 mm | 484030 16    |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 20 mm | 484030 20    |

Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 16-20 mm

428605 16-20