

**CCMT 060202, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Łamacz wiórów	GK
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Gatunek	PV720
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia