

**DC.T 11T304, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	PV720
Łamacz wiórów	HQ
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia