

**DC.T 070202, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260481 PV720
GTIN	4960664726868
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070202 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	GK
Gatunek	PV720
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,15 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia