



Imadła NC, ze wspomaganie siły mocowania HD, Duo Plus, Typ: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	360605 125
GTIN	4250364402262
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Stabilny korpus z żeliwa sferoidalnego GGG60, bieźnia prowadnicy szlifowana i hartowana indukcyjnie.

Funkcja:

Dosuwanie i ustalanie pierwszej i drugiej części w szczękach mobilnych. Dalsze toczenie poza punkt zatrzaśnięcia powoduje wypięcie sprzęgła. Śruba dociskowa uaktywnia mechaniczny przekładnik siły.

Zastosowanie:

- możliwość stosowania w pozycji poziomej;
- możliwość mocowania 2 elementów o różnej wielkości albo 2 jednakowych elementów, różnice wymiarów $\pm 2,5$ mm (pomiędzy elementami);
- mocowanie konwencjonalne i zaciskowe za pomocą szczęk mocujących albo kombinacji obu możliwości.
- możliwość mocowania 2 przedmiotów różnej wielkości albo mocowania 2 części jednakowych. Różnica wymiarów $\pm 2,5$ mm.

w dostawie::

4 łapy mocujące, Quick Start Guide, 1 nasadka do kluczy nasadowych o rozwarości 14.

Wyp. dodatkowe:

Szczęka mocująca nr 361400 – 361440, 361600, 361660.

Wkładki stopniowe nr 361950, 361960, 361970.

Zestaw zaciskowy nr 361345.

Klucz dynamometryczny nr 656050 rozm. 60.

wskazówka:

- Długość całkowita L nie ulega zmianie (małe strefy kolizji).

- Wyposażenie zob. nr 360530; 360570 i nr 361400; 361440; 361600 – 361970.
- Mocować zawsze 2 detale!

Opis techniczny

Rowek wzdłużny	20 mm
szerokość korpusu B	126 mm
m	255,2 mm
masa	40 kg
Długość całkowita L	633 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Duo Plus
typ	125
długość korpusu a	530 mm
Rowek poprzeczny	20 mm
zakres wystawiania wrzeciona o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
wysokość korpusu c	100 mm
moment obrotowy	40 Nm
maks. siła mocująca do	40 kN
Seria	Duo Plus
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Szczęka stopniowaruchove dla typu 125	360468 125
Zderzaki trójwymiarowe typ 300	360430 300
Zderzak	360555