

Mahr**Średnicówki, zakres pomiarowy: 175-200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Lekka, stabilna konstrukcja rurkowa. Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś i szlifowane. **Powierzchnie pomiarowe hartowane i docierane sferycznie**. Elementy obsługi i skali chromowane na matowo. Od zakresu pomiarowego 100 - 125 mm z izolacją cieplną i mechanizmem ustalającym.

w dostawie::

śruba mikrometryczna w tulei.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B10

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 7 μm

Ø wrzeciona: 8 mm

Ø bębena pomiarowego: 20 mm

Opis techniczny

Ø wrzeciona	8 mm
Ø bębena pomiarowego	20 mm
zakres pomiarowy	175 - 200 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	7 μm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	B10

Usługi

Kalibracja średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 200 mm	012750 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Śruba do mocowania wewnętrznego maks. zakres pomiarowy 200 mm	012710 200