



Zestawy średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 100-150 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną stalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

w dostawie:

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne nr 428500, pierścienie wzorcowe z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużkanr 428510.

Część zamienna:

Główce pomiarowe nr 428605.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S6

liczba śrub mikrometrycznych: 2

liczba pierścieni nastawczych: 1

Ø pierścieni nastawczych: 125 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	100 - 150 mm
Ø pierścieni nastawczych	125 mm
liczba śrub mikrometrycznych	2
liczba pierścieni nastawczych	1
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 100-150 mm	011240 100-150
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 130 mm	484030 130
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 110 mm	484030 110
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 5/150	428510 5/150
Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 100-125 mm	428500 100-125
Średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 125-150 mm	428500 125-150
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 100-125 mm	428605 100-125
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 150 mm	428605 150