



## Średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 35-50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe.** Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5–16. Mikrometry o bardzo wysokiej dokładności pomiaru. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM.

#### Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

#### Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,005 mm

granica błędu: 0,004 mm

wymiar a: 0,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 80 mm

## Opis techniczny

zakres pomiarowy	35 - 50 mm
standardowa głębokość pomiaru	80 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
wymiar a	0,5 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,005 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012900 50
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	428510 4/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 44 mm	484030 44
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 42 mm	484030 42
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 46 mm	484030 46

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 38 mm	484030 38
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 36 mm	484030 36
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 35-50 mm	428605 35-50