

HOLEX**Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376508 3
GTIN	4045197226280
Klasa artykułu	32S

Opis**Wykonanie:**

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 19 mm

rozstaw otworów f: 31,6 mm

Ø otworu d: 7,2 mm

wysokość mocowania L₂: 32 mm

siła przyczepności P1: 1800 N

siła przyczepności P2: 2500 N

Opis techniczny

długość całkowita	90 mm
rozstaw otworów f	31,6 mm
Ø otworu d	7,2 mm

rozstaw otworów e	19 mm
śruba dociskowa	M8×45 mm
wysokość mocowania L ₂	32 mm
siła przyczepności P1	1800 N
siła przyczepności P2	2500 N
wysokość całkowita	205 mm
typ	376508 3
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące