

**HOLEX****Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 4****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 376508 4      |
| GTIN             | 4045197226297 |
| Klasa artykułu   | 32S           |

**Opis****Wykonanie:**

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

**Zastosowanie:**

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 32 mm

rozstaw otworów f: 45 mm

Ø otworu d: 8,3 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 43 mm

siła przyczepności P1: 2500 N

siła przyczepności P2: 3470 N

**Opis techniczny**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| śruba dociskowa                   | M10×89 mm |
| wysokość mocowania L <sub>2</sub> | 43 mm     |
| długość całkowita                 | 143 mm    |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| rozstaw otworów e     | 32 mm                   |
| siła przyczepności P2 | 3470 N                  |
| siła przyczepności P1 | 2500 N                  |
| rozstaw otworów f     | 45 mm                   |
| wysokość całkowita    | 218 mm                  |
| Ø otworu d            | 8,3 mm                  |
| typ                   | 376508 4                |
| Rodzaj produktu       | Urządzenie szybkocujące |