



## Średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 6-8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe.** Wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2 µm.

#### Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

#### Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

#### Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B6

odczyt: 0,002 mm

granica błędu: 0,004 mm

wymiar a: 1,9 mm

standardowa głębokość pomiaru: 58 mm

## Opis techniczny

zakres pomiarowy	6 - 8 mm
standardowa głębokość pomiaru	58 mm
wymiar a	1,9 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	121 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,002 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	012900 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 1/63	428510 1/63
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 6 mm	484030 6
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 6-8 mm	428605 6-8