



Średnicówka mikrometryczna XT, zakres pomiarowy: 8-10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT 3-punktowe. Wrzeczono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli. Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2 µm.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Główce pomiarowe nr 428605.

Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	58 mm
zakres pomiarowy	8 - 10 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	121 mm

wymiar a	1,9 mm
granica błędu	0,004 mm
odczyt	0,002 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	022500 20
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 8-10 mm	428605 8-10
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm	484030 10
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 1/63	428510 1/63
Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 8-10 mm	428745 8-10
Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy 8-10 mm	428746 8-10