

Garant**Imadła NC ze wspomaganiami siły mocowania HD, wersja LC, Typ: 125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360510 125
GTIN	4250364401500
Klasa artykułu	31F

Opis**Wykonanie:**

- **Niewielkie gabaryty, optymalny stosunek zakresu mocowania do długości całkowitej. Kontrola wzrokowa siły mocowania dzięki 4 znacznikom pierścieniowym. Maksymalna siła mocowania powtarzalna dzięki wbudowanemu stałemu ogranicznikowi.**
- **Bardzo sztywna konstrukcja korpusu z żeliwa sferoidalnego, szlifowana strona górna i dolna, dokładność złożenia 0,02 mm.**
- **Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp rozmiar 200 mm.**

Cecha:

- **zatrzaskowy system szybkiej wymiany listew / szczęk stopniowych. Krótkie czasy przezbrajania i duża elastyczność**
- **wrzeciono azotowane i całkowicie obudowane (większa niezawodność działania, lepsza ochrona przed wiórami, minimalny nakład na czyszczenie).**

Zastosowanie:

Uniwersalny system mocowania do centrów obróbczych.

w dostawie::

2 szczęki stopniowe, 1 korbka ręczna, 4 łapy mocujące i 1 klucz trzpieniowy.

Wyp. dodatkowe:

- **Zestaw do ustawiania i mocowania, zob. nr 360530.**
- **Zderzak i korbka wymienna zob. nr 360555; 352650 i 360800.**
- **Przedłużenie korby ręcznej zob. nr 360850.**
- **Szczęka mocująca zob. również nr 361380 – 361770 i 362390 – 362600.**
- **Wymienna szczęka stopniowa zob. nr 361400; 361420, lub 361295; 361296.**
- **Sworzeń mocujący nr 360025.**
- **Płyty adaptera do szybkiej wymiany szczęk Xtric nr 361293 i 361294 rozm. 125.**
- **Płyty adaptera nr 361297 i 361298, rozm. 125.**

wskazówka:

- **Wkładki stopniowe systemu Click do wiercenia w pobliżu krawędzi i mocowania płaskich obrabianych elementów**
zob. nr 361950; 361960; 361970.
- **Szczęki stopniowe zob. nr 361400; 361420; 361295; 361296.**

Opis techniczny

maks. siła mocująca do	40 kN
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	LC-GARANT
typ	125
Długość całkowita L	446 mm
rowek wzdłużny I H7	20 mm
wysokość szczęk h	39,5 mm
m	180 mm
długość korpusu a	398 mm
rowek poprzeczny n H7	20 mm
zakres mocowania d	131 - 313 mm
wysokość korpusu c - 0,02	100 mm
t	144 mm
masa	34 kg
r ±0,015	118 mm
zakres mocowania b	0 - 182 mm
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe

Akcesoria

Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 18 mm	360530 18
Szczęki gładkie, para do szczęk o szerokości 125 mm	362420 125

Przedłużka do korbki ręcznej	360850
Przekładnie kątowe dla typu 125-200	360570 125-200
Para wkładek stopniowych (strona schodkowa) dla typu 125	361970 125
Szczęki z rolkami dociskowymi, para do szczęk o szerokości 125 mm	362460 125
Para szczęk miękkięstal do nawęglania 21MnCr5 dla typu 125	360520 125
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 12 mm	360530 12
Para wkładek stopniowych systemu Click, stal hartowana dla typu 125	361960 125
Szczęki podstawowe,stała dla typu 125	361520 125
Szczęka stopniowaruhome dla typu 125	360468 125
Zapasoie listwy sprężyste, para do szczęk o szerokości 125 mm	362620 125
Szczęki dociskowe z odsadzoną powierzchnią, para do szczęk o szerokości 125 mm	362560 125
Szczęki adaptacyjne,ruchome dla typu 125	361600 125
Przekładnie kątowe dla typu 125	360580 125
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 22 mm	360530 22
Wrzeciono zapasowe Typ 125	360821 125
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10	360025 12M10
Zestaw zgarniacza z kołkiem gwintowanym Typ 125	360822 125
Szczęki pryzmowe, para,stal hartowana dla typu 125	360540 125
Zderzak	360555
Szczęki z rowkami podłużnymi i poprzecznymi, para do szczęk o szerokości 125 mm	362400 125
Korbki wymienne dla typu 125/200	360800 125/200
Konsola dla typu 125XL	361230 125XL
	360530 14

Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 14 mm

Szczęki adaptacyjne,stała dla typu 125	361620 125
Para wkładek stopniowych systemu Click, stal hartowana dla typu 125	361950 125
Szczęki podstawowe, miękkie, para do szczęk o szerokości 125 mm	362520 125
Szczęki podstawowe,ruchome dla typu 125	361500 125
Szczęki sprężyste, para do szczęk o szerokości 125 mm	362600 125
Szczęki pryzmowe, para do szczęk o szerokości 125 mm	362500 125
Zest. do ustawiania i mocow. wymiar rowka teowego w stole 16 mm	360530 16
Szczęki wahliwe,ruchome dla typu 125	361660 125
Zestaw zgarniacza Typ 125	360823 125
Szczęka stopniowastała dla typu 125	360469 125