



Dociski pionowe ze stopką kątową, do montażu bocznego, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376520 4
GTIN	4020772007911
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Ze stopką kątową do montażu bocznego.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

Opis techniczny

śruba dociskowa	M8×65 mm
rozstaw otworów f	32 mm
wysokość całkowita	280 mm

siła przyczepności P2	3000 N
długość całkowita	141 mm
siła przyczepności P1	2000 N
Ø otworu d	8,5 mm
rozstaw otworów e	32 mm
typ	6803J
wysokość mocowania H	60 mm
Rodzaj produktu	Dociski pionowe