



Dociski pionowe z poziomą stopką, nierdzewne, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376505 2
GTIN	4020772008895
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

Opis techniczny

rozstaw otworów e	20 mm
wysokość całkowita	140 mm
Ø otworu d	5,5 mm

Karta danych

śruba dociskowa	M6×35 mm
siła przyczepności P1	800 N
siła przyczepności P2	1200 N
długość całkowita	78 mm
rozstaw otworów f	23-31 mm
typ	6800NIJ
wysokość mocowania H	23 mm
Rodzaj produktu	Dociski pionowe