

HOLEX**Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376625 0
GTIN	4045197229908
Klasa artykułu	32S

Opis**Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 11,2 mm

rozstaw otworów f: 16 mm

Ø otworu d: 4,3 mm

wysokość mocowania L₂: 8 mm

siła przyczepności P1: 230 N

siła przyczepności P2: 380 N

Opis techniczny

wysokość całkowita	17 mm
długość całkowita	77 mm
wysokość mocowania L ₂	8 mm
śruba dociskowa	M4×20 mm
Ø otworu d	4,3 mm
siła przyczepności P1	230 N

rozstaw otworów e	11,2 mm
rozstaw otworów f	16 mm
siła przyczepności P2	380 N
typ	376625 0
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące