



Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376710 1
GTIN	4020772008406
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Przełożenie na dźwigni kolankowej. Samohamowność zapobiega otwieraniu.

- **Nity ze stali nierdzewnej, punkty łożyskowania smarowane.**
- **Długa prowadnica drążka zacisku.**
- **Uchwyt może być obracany pod dowolnym kątem.**
- **Ulepszana cieplnie, cynkowana śruba dociskowa.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamocowanie do blaszanych ścian.**
- **Z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamoc. do blaszanych ścian.**

Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

wskazówka:

- **Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.**

rozstaw otworów f: 16 - 19,5 mm

szerokość stopki kątovej K: 30 mm

wysokość mocowania h do osi śruby: 15 mm

Ø otworu d: 4,5 mm

skok mocowania: 20 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 1000 N

Opis techniczny

wysokość mocowania h do osi śruby	15 mm
Ø otworu d	4,5 mm
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	1000 N
szerokość stopki kątownej K	30 mm
śruba dociskowa	M4×20 mm
rozstaw otworów f	16 - 19,5 mm
skok mocowania	20 mm
gwint czołowy uchwytu mocującego	M12×1,5 mm
wysokość całkowita H	60,5 mm
długość całkowita L	185 mm
typ	6841J

Akcesoria

Stopki kątowne stabilne typ 3	376730 3
Stopki kątowne stabilne typ 1	376730 1
Stopki kątowne stabilne typ 0	376730 0
Stopki kątowne stabilne typ 2	376730 2
Stopki kątowne stabilne typ 5	376730 5