



Dociski poziome z pionową stopką, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376630 4
GTIN	4020772008208
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

- **nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 41 mm

Ø otworu d: 8,5 mm

wysokość mocowania L₂: 59 mm

siła przyczepności P1: 2000 N

siła przyczepności P2: 3000 N

wysokość całkowita: 97 mm

Opis techniczny

śruba dociskowa	M8×65 mm
siła przyczepności P1	2000 N
Ø otworu d	8,5 mm

wysokość całkowita	97 mm
długość całkowita	287 mm
siła przyczepności P2	3000 N
wysokość mocowania L ₂	59 mm
rozstaw otworów e	41 mm
typ	6832J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące