

HOLEX**Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376625 1
GTIN	4045197229915
Klasa artykułu	32S

Opis**Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 13,5 mm

rozstaw otworów f: 16,8 mm

Ø otworu d: 5,2 mm

wysokość mocowania L₂: 18 mm

siła przyczepności P1: 460 N

siła przyczepności P2: 700 N

Opis techniczny

rozstaw otworów f	16,8 mm
rozstaw otworów e	13,5 mm
wysokość całkowita	38 mm
siła przyczepności P1	460 N
siła przyczepności P2	700 N
długość całkowita	105 mm

Ø otworu d	5,2 mm
śruba dociskowa	M5×30 mm
wysokość mocowania L ₂	18 mm
typ	376625 1
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące