



## Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376610 1
GTIN	4020772008055
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.

Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

#### Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 13,7 mm

rozstaw otworów f: 19,7 mm

Ø otworu d: 5,2 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 19 mm

siła przyczepności P1: 800 N

siła przyczepności P2: 1100 N

### Opis techniczny

wysokość całkowita	30 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	19 mm
śruba dociskowa	M5×30 mm

rozstaw otworów f	19,7 mm
długość całkowita	120 mm
Ø otworu d	5,2 mm
siła przyczepności P2	1100 N
rozstaw otworów e	13,7 mm
siła przyczepności P1	800 N
typ	6830J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkocuciące