



## Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową, typ: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	376710 2
GTIN	4020772008413
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

**Przełożenie na dźwigni kolankowej.** Samohamowność zapobiega otwieraniu.

- **Nity ze stali nierdzewnej, punkty łożyskowania smarowane.**
- **Długa prowadnica drążka zacisku.**
- **Uchwyt może być obracany pod dowolnym kątem.**
- **Ulepszana cieplnie, cynkowana śruba dociskowa.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamocowanie do blaszanych ścian.**
- **Z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamoc. do blaszanych ścian.**

#### Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

#### Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

#### wskazówka:

- **Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.**

rozstaw otworów f: 31,8 - 36 mm

szerokość stopki kątovej K: 50 mm

wysokość mocowania h do osi śruby: 20 mm

Ø otworu d: 5,6 mm

skok mocowania: 26 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 2000 N

## Opis techniczny

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie)	2000 N
Ø otworu d	5,6 mm
gwint czołowy uchwytu mocującego	M16×1,5 mm
śruba dociskowa	M6×25 mm
skok mocowania	26 mm
szerokość stopki kątovej K	50 mm
rozstaw otworów f	31,8 - 36 mm
wysokość mocowania h do osi śruby	20 mm
wysokość całkowita H	85,5 mm
długość całkowita L	244 mm
typ	6841J

## Akcesoria

Stopki kątove stabilne typ 1	376730 1
Stopki kątove stabilne typ 0	376730 0
Stopki kątove stabilne typ 3	376730 3
Stopki kątove stabilne typ 5	376730 5
Stopki kątove stabilne typ 2	376730 2