



Dociski szybko mocujące poziome ze stopką kątową, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376640 2
GTIN	4020772008277
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

- **nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Ze stopką kątową do montażu bocznego.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 20 mm

rozstaw otworów f: 25,5 mm

Ø otworu d: 5,6 mm

wysokość mocowania L₂: 48 mm

siła przyczepności P1: 1000 N

siła przyczepności P2: 1200 N

Opis techniczny

Ø otworu d	5,6 mm
------------	--------

rozstaw otworów f	25,5 mm
wysokość całkowita	94 mm
siła przyczepności P1	1000 N
siła przyczepności P2	1200 N
wysokość mocowania L ₂	48 mm
rozstaw otworów e	20 mm
śruba dociskowa	M6×35 mm
długość całkowita	162 mm
typ	6833J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące