

**HOLEX****Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376508 1
GTIN	4045197226266
Klasa artykułu	32S

**Opis****Wykonanie:**

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

**Zastosowanie:**

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 16 mm

rozstaw otworów f: 24 mm

Ø otworu d: 3 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 19 mm

siła przyczepności P1: 500 N

siła przyczepności P2: 710 N

**Opis techniczny**

rozstaw otworów e	16 mm
długość całkowita	51,5 mm
siła przyczepności P1	500 N

wysokość mocowania L <sub>2</sub>	19 mm
siła przyczepności P2	710 N
Ø otworu d	3 mm
wysokość całkowita	77 mm
rozstaw otworów f	24 mm
śruba dociskowa	M5×30 mm
typ	376508 1
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące