



Dociski pionowe ze stopką kątową, do montażu bocznego, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376520 2
GTIN	4020772007898
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Ze stopką kątową do montażu bocznego.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

Opis techniczny

siła przyczepności P1	1000 N
Ø otworu d	6,1 mm
śruba dociskowa	M6x35 mm

rozstaw otworów f	25,5 mm
wysokość całkowita	176,5 mm
siła przyczepności P2	1200 N
rozstaw otworów e	20 mm
długość całkowita	77 mm
typ	6803J
wysokość mocowania H	35 mm
Rodzaj produktu	Dociski pionowe