

**HOLEX****Dociski poziome z poziomą stopką, Typ: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376625 2
GTIN	4045197229922
Klasa artykułu	32S

**Opis****Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

**Zastosowanie:**

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 26 mm

rozstaw otworów f: 25 mm

Ø otworu d: 5,5 mm

wysokość mocowania L<sub>2</sub>: 24 mm

siła przyczepności P1: 1200 N

siła przyczepności P2: 1400 N

**Opis techniczny**

rozstaw otworów e	26 mm
śruba dociskowa	M6×40 mm
rozstaw otworów f	25 mm
siła przyczepności P1	1200 N
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	24 mm
Ø otworu d	5,5 mm

długość całkowita	163 mm
siła przyczepności P2	1400 N
wysokość całkowita	54 mm
typ	376625 2
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkocujące