



Czołowe dociski drążkowe ze stopką kątową, typ: 3



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 376710 3 |
| GTIN | 4020772008420 |
| Klasa artykułu | 35A |

Opis

Wykonanie:

Przełożenie na dźwigni kolankowej. Samohamowność zapobiega otwieraniu.

- **Nity ze stali nierdzewnej, punkty łożyskowania smarowane.**
- **Długa prowadnica drążka zacisku.**
- **Uchwyt może być obracany pod dowolnym kątem.**
- **Ulepszana cieplnie, cynkowana śruba dociskowa.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamocowanie do blaszanych ścian.**
- **Z ulepszaną cieplnie, cynkowaną śrubą dociskową.**
- **Odejmovana stopka kąтова, umożliwiającą zamoc. do blaszanych ścian.**

Zastosowanie:

do montażu w specjalnych uchwytach przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, gięciu, spawaniu, montażu itp.

Wyp. dodatkowe:

stopki kątowe nr 376730.

wskazówka:

- **Możliwość dostawy wielk. 0 i 3 ze stali nierdzewnej.**

rozstaw otworów f: 29,5 - 42,5 mm

szerokość stopki kątovej K: 60 mm

wysokość mocowania h do osi śruby: 25 mm

Ø otworu d: 6,5 mm

skok mocowania: 32 mm

siła mocowania P (dociskanie i dociąganie): 2500 N

Opis techniczny

| | |
|--|----------------|
| wysokość mocowania h do osi śruby | 25 mm |
| siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 2500 N |
| skok mocowania | 32 mm |
| gwint czołowy uchwytu mocującego | M20×1,5 mm |
| Ø otworu d | 6,5 mm |
| śruba dociskowa | M8×35 mm |
| szerokość stopki kątovej K | 60 mm |
| rozstaw otworów f | 29,5 - 42,5 mm |
| wysokość całkowita H | 108 mm |
| długość całkowita L | 302,5 mm |
| typ | 6841J |

Akcesoria

| | |
|------------------------------|----------|
| Stopki kątove stabilne typ 1 | 376730 1 |
| Stopki kątove stabilne typ 5 | 376730 5 |
| Stopki kątove stabilne typ 3 | 376730 3 |
| Stopki kątove stabilne typ 0 | 376730 0 |
| Stopki kątove stabilne typ 2 | 376730 2 |