

**Dociski szybkomocujące poziome ze stopką kątową, Typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	376640 3
GTIN	4020772008284
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.

- **nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję**
- **ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.**

Ze stopką kątową do montażu bocznego.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

Opis techniczny

rozstaw otworów f	28,5 mm
długość całkowita	206 mm
siła przyczepności P1	1800 N
Ø otworu d	6,8 mm
śruba dociskowa	M8×45 mm

Karta danych

wysokość całkowita	86,5 mm
rozstaw otworów e	24 mm
siła przyczepności P2	2500 N
typ	6833J
wysokość mocowania H	40 mm
Rodzaj produktu	Dociski poziome