

**Przymiary stalowe, kształt A INOX, długość: 500mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 461005 500 |
| GTIN | 4045197206817 |
| Klasa artykułu | 42G |

Opis**Wykonanie:**

kształt A: krawędzie szlifowane i dokładnie justowane.
Powierzchnie boczne dokładnie obrobione.
Z ochronnymi zakończeniami na obu końcach przymiaru.
Jedna strona z dokładną podziałką mm.
wersja **INOX**.

Opis techniczny

| | |
|---------------------|--------------------|
| szerokość przekroju | 30 mm |
| grubość przekroju | 6 mm |
| długość | 500 mm |
| Kalibracja | F8 |
| granica błędu | 0,04 mm |
| norma | DIN 866 |
| Kształt | A |
| materiał | stal stopowa, INOX |
| Rodzaj produktu | Linijka |

Usługi

| | |
|--|------------|
| Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm | 026200 500 |
|--|------------|

