

HOLEX**Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 376508 2 |
| GTIN | 4045197226273 |
| Klasa artykułu | 32S |

Opis**Wykonanie:**

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 12,5 mm

rozstaw otworów f: 27 mm

Ø otworu d: 5,2 mm

wysokość mocowania L₂: 22,5 mm

siła przyczepności P1: 1200 N

siła przyczepności P2: 1500 N

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|----------|
| siła przyczepności P1 | 1200 N |
| śruba dociskowa | M6×50 mm |
| wysokość całkowita | 140 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| rozstaw otworów e | 12,5 mm |
| Ø otworu d | 5,2 mm |
| siła przyczepności P2 | 1500 N |
| rozstaw otworów f | 27 mm |
| długość całkowita | 74,5 mm |
| wysokość mocowania L ₂ | 22,5 mm |
| typ | 376508 2 |
| Rodzaj produktu | Urządzenie szybkomocujące |